


# 3/2 ExpoEis


- PER RADDOPPIARE LA CAPACITÀ DI GELATO, LE VASCHETTE NON DEVONO SUPERARE h = mm.120.
- IN ORDER TO DOUBLE THE CAPACITY TO HOLD ICE-CREAM, THE HEIGHT OF THE BASINS MUST NOT EXCEED h = 120 mm.

- LE VASCHETTE E I LAVAPORZIONATORI VENGONO FORNITI A RICHIESTA.
- BASINS AND ICE-CREAM WASH DOSINGS ARE AVAILABLE ON REQUEST.


Ekos 6RI / C Top




Capacità cella,  
cell capacity:  
N° 8 vaschette / basins X/Z  
N° 4 vaschette / basins T



Capacità cella,  
cell capacity:  
N° 12 vaschette / basins X/Z  
N° 6 vaschette / basins T



X= lt.5 h.120  
Z= lt.7 h.150  
T= lt.9 h.180




Ekos RI / C Top





Ekos 6RI / C Top

Ekos 7RI / C Top



Dati di collaudo  
Test details  
MAX = (30°C - % U.R. 55)



Dati di collaudo  
Test details  
MAX = (30°C - % U.R. 55)

Ekos C Top



Ekos 10C Top


Ekos 13C Top

Ekos C Top




W= lt.4,5 h.170



X= lt.5 h.120  
Z= lt.7 h.150  
T= lt.9 h.180






X= lt.5 h.120




Ekos 10C Top



Ekos 13C Top



EKOS 10C TOP  
Capacità cella,  
cell capacity:  
N° 10 vaschette / basins X



EKOS 13C TOP  
Capacità cella,  
cell capacity:  
N° 16 vaschette / basins X